

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/8

Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para :

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102; 320103; 320407 y 320408.

Refrigeración interior: sí

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SCLCR

Plaquita de corte adecuada: CC.. 1204..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{min.}$: 50 mm

Desplazamiento central L_3 : 27 mm

Descripción técnica

Longitud total L	40 mm
Tamaño de placa	12 mm
Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCR

Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Interfaz / punto separación	40 mm
Tornillo para plaquita	320620 S01
Desplazamiento central L_3	27 mm
Ángulo de inclinación	95 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo Torx n.º 2 Tipo 2	320620 2
----------------------------	----------