

SWISS TOOLS

## Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/7



### Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Idóneo para :

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102; 320103; 320407 y 320408.

Refrigeración interior: sí

Interfaz / punto separación: 32 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SCLCR

Plaquita de corte adecuada: CC.. 1204..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 40 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 22 mm

### Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Tornillo para plaquita	320620 S01
Interfaz / punto separación	32 mm
Desplazamiento central $L_3$	22 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCR
Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	40 mm
Longitud total L	35 mm
Ángulo de inclinación	95 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

---

## Accesorios

Tornillo Torx n.º 2 Tipo 2	320620 2
----------------------------	----------