

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo con dispositivo de transporte, altura 850 mm con tablero de bambú, 20×20G, Longitud de tablero: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	923621 1500
GTIN	4062406264482
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **El desbloqueo individual monomanual de los cajones** impide que los cajones se abran durante el transporte. Dispositivo de transporte con 2 rodillos de dirección y 2 rodillos fijos de Ø100 mm con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente a través del mango elevador de 2 componentes Haptoprene®, lo cual consigue una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil. Carga máxima del dispositivo de transporte **400 kg** (banco de trabajo incluyendo el contenido). Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura puerta (izquierda) mm: 525

Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **unidad de transporte siempre antracita RAL 7016** (no configurable), **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Altura	850 mm
Cajones superficie útil en G	20×20
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Peso	165 kg
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	400 kg
Anchura de la estructura inferior	1300 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Carcasa de cajonera altura útil	525 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Tipo de enchufe entrada	F
Tensión nominal	250 V
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil