

Garant GRIDLINE

**Carcasa 24G con puerta con tope a la izquierda / cajones, 20×20G, Altura / cantidad de cajones: 900/2****Datos de pedido**

Número de pedido	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico. Puerta con tope a la izquierda.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75

Altura de puerta en mm: 625

Número de estantes regulables en altura: 1

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

**Descripción técnica**

Altura útil para cajones	150 mm
--------------------------	--------

Altura útil puerta	625 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Altura puerta	625 mm
Cajón anchura útil en G	20
Profundidad	650 mm
Cajones superficie útil en G	Soporte de apriete
Anchura	600 mm
Cantidad de cajones	2
Número puertas	1
Peso	52 kg
Cajón profundidad útil	500 mm
Tope de la puerta	izquierda
Altura	900 mm
Anchura útil	550 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
--	-------------

Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Carcasa 24G con puerta con tope a la izquierda, para el equipamiento por el propio usuario con cajones Altura / altura de puerta 900/625 mm	927727 900/625
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10