

Garant GRIDLINE

**Carcasa 24G con puerta con tope a la izquierda, Altura / cantidad de cajones:
700****Datos de pedido**

Número de pedido	927617 700
GTIN	4062406265045
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico. Puerta con tope a la izquierda.

Colocación:

Altura de puerta en mm: 625

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Altura	700 mm
Número puertas	1

Tope de la puerta	izquierda
Anchura	600 mm
Altura puerta	625 mm
Peso	28 kg
Cantidad de cajones	0
Profundidad	650 mm
Altura útil	625 mm
Altura útil puerta	625 mm
Anchura útil	550 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
--	-------------