

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/11**Datos de pedido**

Número de pedido	264827 ST/11
GTIN	2050002059351
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

Descripción técnica

Interfaz / punto separación	40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCL
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima D_{min} .	50 mm
Desplazamiento central L_3	27 mm
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Longitud total L	40 mm

Ángulo de inclinación	107,5 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte