

SWISS TOOLS

## Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/13



### Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/13
GTIN	2050002059375
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

#### Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

### Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Desplazamiento central $L_3$	22 mm
Interfaz / punto separación	32 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCL
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Longitud total L	35 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..

Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte