

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/14



Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	50 mm
Interfaz / punto separación	40 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCR
Tamaño de placa	11 mm

Longitud total L	40 mm
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte