

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/14



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

Descripción técnica

Longitud total L	40 mm
Tamaño de placa	11 mm
Interfaz / punto separación	40 mm
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCL
Ø perforación previa mínima D _{min.}	50 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Asignación de plaquitas	derecho y neutro

Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte