

SWISS TOOLS

## Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/15



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 264827 ST/15  |
| GTIN              | 2050002059399 |
| Clase de artículo | 29D           |

### Descripción

#### Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

#### Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

### Descripción técnica

|   |                  |
|---|------------------|
| Plaquita de corte adecuada                    | VB.. 1103..      |
| Interfaz / punto separación                   | 25 mm            |
| Tamaño de placa                               | 11 mm            |
| Asignación de plaquitas                       | derecho y neutro |
| Desplazamiento central L <sub>3</sub>         | 17 mm            |
| Cabezal de corte intercambiable código ISO    | SVQBL            |
| Longitud total L                              | 35 mm            |
| Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub> | 32 mm            |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ángulo de inclinación  | 107,5 grados     |
| Tipo de boca           | izquierda        |
| Refrigeración interior | sí               |
| Tipo de producto       | Cabezal de corte |