

SWISS TOOLS

## Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/17



### Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

### Descripción técnica

Tornillo para plaquita	320626 S05/07
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	27 mm
Tamaño de placa	16 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVQBL
Longitud total L	40 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	50 mm
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Interfaz / punto separación	40 mm
Ángulo de inclinación	107,5 grados

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte