

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/16



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVQBL
Longitud total L	35 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Interfaz / punto separación	32 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	40 mm
Tornillo para plaquita	320626 S05/07
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
Ángulo de inclinación	107,5 grados

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte