

Garant GRIDLINE

Carcasa 24G con puerta con tope a la izquierda, para el equipamiento por el propio usuario con cajones, 20x20G, Altura / altura de puerta: 700/525mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927727 700/525
GTIN	4062406266141
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 24G con puerta, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Puerta con tope a la izquierda.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puerta antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Tam. 600/425 y 700/525 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Altura útil para cajones	75 mm
Altura útil puerta	525 mm

Peso	26 kg
Profundidad	650 mm
Anchura	600 mm
Anchura útil	550 mm
Altura	700 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	1 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
--	-------------