

**Bola de limpieza, Ø de bola/ Tipo: 60V****Datos de pedido**

Número de pedido	358971 60V
GTIN	4020772017590
Clase de artículo	38L

Descripción**Ejecución:**

Adecuado para portapinzas de sujeción o asientos Weldon (precisión-Ø 16mm). Montaje en el husillo de las máquinas CNC. Para limpieza automática. Modelo vertical.

Ventaja:

- **Limpieza a fondo de las salas de máquinas interiores.**
- **Reducción del tiempo de limpieza.**
- **Superficie de trabajo de 360°.**

Función:

La rotación de la bola y el movimiento del husillo consiguen una limpieza óptima del interior de una máquina CNC. Como medio de limpieza se utiliza el lubricante refrigerante suministrado a través del husillo.

Descripción técnica

Número de revoluciones	100 min ⁻¹
Ejecución	vertical
Longitud L	110 mm
Ø de mango	16 mm
Número de salidas	14 ud,

Presión	5 - 120 bar
Tipo de producto	Bola de limpieza