

SWISS TOOLS

## Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/4



### Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

### Descripción técnica

Longitud total L	35 mm
Espiga elástica	320618 P05
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Calzo	320610 P05
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	40 mm
Desplazamiento central $L_3$	22 mm
Interfaz / punto separación	32 mm
Tamaño de placa	15 mm
Tornillo de palanca articulada	320611 P05
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PDUNL

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Palanca articulada	320612 P05
Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

---

## Accesorios

Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05