

Garant

Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/4



Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para :

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102; 320103; 320407 y 320408.

Refrigeración interior: sí

Interfaz / punto separación: 32 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: PDUNR

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 40 mm

Desplazamiento central L_3 : 22 mm

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Palanca articulada	320612 P05
Tornillo de palanca articulada	320611 P05
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm

Espiga elástica	320618 P05
Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PDUNR
Tamaño de placa	15 mm
Longitud total L	35 mm
Interfaz / punto separación	32 mm
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Calzo	320610 P05
Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05