

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/5



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descripción técnica

Longitud total L	40 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	50 mm
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Tamaño de placa	15 mm
Interfaz / punto separación	40 mm
Espiga elástica	320618 P05
Calzo	320610 P05
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PDUNL
Palanca articulada	320612 P05
Tornillo de palanca articulada	320611 P05

Desplazamiento central L ₃	27 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05