

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 20 mm, a partir de cuadrado: 14mm


Datos de pedido

Número de pedido	290330 14
GTIN	4062406352240
Clase de artículo	29K

Descripción
Nota:

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	13 mm
Tornillo	290399 2
Ø de mango	20 mm
adecuado para cuadrado	14 - 16 mm
Longitud útil L_1	50 mm
Desplazamiento central L_3	7 mm
Soporte para plaquitas Ø D_1	13 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_5	50 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

