


Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpador rápido exterior con reloj, Capacidad de medición: 0-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para la medición rápida de ranuras exteriores, grosores de pared, chapas, paredes de tubos, láminas, etc.

Descripción técnica

Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	35 mm
Clase de protección IP	IP 65
Lectura	0,005 mm
Capacidad de medición	0 - 10 mm
Límite de error	0,015 mm
Ø reloj comparador	65 mm
Ø de esfera palpadora MD	1,5 mm

Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido exterior

Servicios

Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S
CalibraciónPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S