

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Palpador rápido exterior digital con contacto de medición bola, Capacidad de medición: 0-20mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 438573 0-20   |
| GTIN              | 2050002040908 |
| Clase de artículo | 46Q           |

### Descripción

#### Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.**

Con la introducción de **valores de preajuste** se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR3.

#### Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A2, cable de datos n.º 497440 y adaptador inalámbrico n.º 498954 tam. A5.

### Descripción técnica

|   |            |
|---|------------|
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas        | 081561 LR3 |
| Cantidad de pilas contenidas                    | 2          |
| Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 80 mm      |
| Longitud de contacto de medición abajo Hf       | 24 mm      |
| Longitud de contacto de medición arriba Hb      | 24 mm      |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Límite de error                 | 0,03 mm                     |
| Fuerza de medición              | 1,1 - 1,6 N                 |
| Capacidad de medición           | 0 - 20 mm                   |
| Ø de esfera palpadora MD        | 1,5 mm                      |
| Precisión de repetición         | 0,01 mm                     |
| Clase de protección IP          | IP 67                       |
| Suministro de energía           | con pilas                   |
| Incremento numérico conmutable  | 0,001 mm                    |
| Incremento numérico conmutable  | 0,002 mm                    |
| Incremento numérico conmutable  | 0,005 mm                    |
| Incremento numérico conmutable  | 0,01 mm                     |
| Incremento numérico conmutable  | 0,02 mm                     |
| Incremento numérico conmutable  | 0,05 mm                     |
| Norma                           | Norma de fábrica            |
| Lectura conmutable              | mm / pulgadas               |
| Interfaz                        | Interfaz Digimatic          |
| Interfaz                        | Interfaz USB                |
| Interfaz                        | Interfaz Bluetooth          |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero |
| Técnica de medición             | digital                     |
| Calibración                     | C7                          |
| Tipo de producto                | Palpador rápido exterior    |

## Servicios

|   |          |
|---|----------|
| Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S | 023460 S |
| CalibraciónPalpador rápido interior/exterior Tipo S       | 023450 S |

## Accesorios

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Cable de conexión Tipo D1 | 497440 D1 |
|---------------------------|-----------|

|  |             |
|--|-------------|
| Cable de conexión Tipo D2  | 497440 D2   |
| Receptor / interfaz de teclado USB Tipo                            | 498965      |
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo                   | 498975      |
| Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3 | 081561 LR3  |
| Cable de conexión Tipo USB2  | 497440 USB2 |
| Adaptador de interfaces Tipo A2                                    | 498954 A2   |