


Garant**XOMU094812ZZER, HB415, Tipo: UNI**

Datos de pedido

Número de pedido	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Innovador concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte **reversibles** de 3 filos (2×3 filos). Materiales **de corte de alto rendimiento** para una **rentabilidad** especialmente elevada.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Tipo	UNI
Código ISO plaquita de corte	XOMU094812ZZER
Clase	HB415
Material de corte	MD
profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1,5 mm

Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	AlTiN
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	280 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		