


**Garant**
**XOMU146715ZZER, HB4020, Tipo: ST900**


## Datos de pedido

Número de pedido	213038 ST900
GTIN	4062406267117
Clase de artículo	21A

## Descripción

### Ejecución:

**Innovador** concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte **reversibles** de 3 filos (2×3 filos). Materiales **de corte de alto rendimiento** para una **rentabilidad** especialmente elevada.

### Nota:

Valores aproximados de aplicación para  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$

Radio de programación para  $a_{p \text{ máx.}}$ : 3 mm

Avance  $f_z$  por diente: 1,3 mm

## Descripción técnica

Radio angular	1,5 mm
Avance $f_z$ por diente	1,3 mm
Tipo	ST900
Código ISO plaquita de corte	XOMU146715ZZER
Clase	HB4020

Material de corte	MD
profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	1,5 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	AlTiCrN
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	330 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	280 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	240 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		