

Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpador rápido exterior digital con contacto de medición bola, Capacidad de medición: 0-20Fmm



Datos de pedido

Número de pedido	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.**

Con la introducción de **valores de preajuste** se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR3.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A2, cable de datos n.º 497440 y adaptador inalámbrico n.º 498954 tam. A5.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 20 mm
Precisión de repetición	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Longitud de contacto de medición arriba Hb	24 mm
Longitud de contacto de medición abajo Hf	2,5 mm

Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	80 mm
Límite de error	0,03 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Ø de esfera palpadora MD	1,5 mm
Fuerza de medición	1,1 - 1,6 N
Ø de taladro mínimo	9 mm
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Incremento numérico conmutable	0,001 mm
Incremento numérico conmutable	0,002 mm
Incremento numérico conmutable	0,005 mm
Incremento numérico conmutable	0,01 mm
Incremento numérico conmutable	0,02 mm
Incremento numérico conmutable	0,05 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido exterior

Servicios

Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S
CalibraciónPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
Adaptador de interfaces Tipo A2	498954 A2
Cable de conexión Tipo USB2	497440 USB2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión Tipo D2	497440 D2
Cable de conexión Tipo D1	497440 D1