



## Atornillador reversible neumático, Tipo: S2370



### Datos de pedido

Número de pedido	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de **6,3 bar** y el  $\varnothing$  interior de la manguera indicado.

- **Con acoplamiento de fricción.**
- **Par de giro ajustable.**
- **Reversible para giro a la derecha / izquierda.**

Especialmente indicado para uniones atornilladas en serie con portavarillas de cambio rápido para varillas E 6,3 (ver n.º 674205 ss).

#### Pieza de repuesto:

**Kits de mantenimiento seleccionados:** se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

### Descripción técnica

$\varnothing$ máximo de tornillo (8,8–12,9)	M5
Quality Dress	S2370
Nivel sonoro de funcionamiento	83 dB(A)
Tamaño de tubo recomendado ( $\varnothing$ interior)	6,3 mm
Peso	0,9 kg
Velocidad de giro máxima	1300 min <sup>-1</sup>

Forma constructiva	Barra
Intervalo de par	2 – 6 Nm
Demanda de aire máxima	240 l/min
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Asiento para puntas	F 6,3
Tipo de producto	Atornillador