



Juego de palpadores de medición de longitudes digitales µFinder GT, Tipo: 31



Datos de pedido

Número de pedido	434718 31
GTIN	7630041143669
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Juego móvil de alta precisión para mediciones de paralelismo y rectitud, así como para la alineación de máquinas en el control de calidad y el servicio técnico.

Robusta pantalla de visualización portátil con indicación de escala y numérica para palpadores de medición inductivos. Lectura clara y sin errores gracias a la indicación de escala detallada. Modo Zoom 5x. Duración de funcionamiento muy larga de más de 300 horas. Manejo óptimo gracias al diseño ergonómico y la superficie Soft-Touch.

- **Inserto de medición con movilidad angular para mediciones en dos direcciones.**
- **Sistema de palanca con rodamiento de bolas y compensación de masa.**
- **Protección contra colisiones mediante dos acoplamientos de resbalamiento.**
- **Inserto de medición con bola de metal duro de Ø 2 mm, giratorio en 180°.**
- **Inversión automática del sentido de palpado sin cambio de signo.**
- **Carcasa con dos regletas de cola de milano.**

Suministro:

Incluye manual de uso, pantalla de visualización portátil TWIN-T10 n.º 434716 tam. T10, 4 pilas n.º 081561 tam. LR6, soporte de medición magnético pequeño, maletín. Incluye palpador de medición de palanca n.º 434779 tam. GT31.

Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Fuerza de medición	0,2 N
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Intervalo de medición	0,3 mm
Suministro de energía	con pilas
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	TESA Link Connector TLC
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Instrumento de medición de palanca sensitiva