



## Alicates regulables Cobra® atramentados, Longitud total: 100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	705800 100
GTIN	4003773085836
Clase de artículo	73F

### Descripción

**Ejecución:**

**Articulación empotrada** (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones.

Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.

Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida. Ajuste preciso monomanual sin botón por empuje. Mangos configurados exteriormente.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Material:**

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

**Partes opcionales:**

Mordazas n.º 705805 de cada tam. 180-300.

### Descripción técnica

Abertura de sujeción para hexágono	28 mm
Abertura de sujeción para tubos	1 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso	11
Longitud total	100 mm
Mango	cross-scharrizado
Quality Dress	Cobra
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida

Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Ajuste rápido	no
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables