



Cizalla pequeña para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	730355 160
GTIN	4003773085966
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mangos **aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Cabeza pulida con filos en forma de hoz. Corta sin aplastar.

Mangos con cubiertas de varios componentes.

Menor aplicación de fuerza: separan varias o dos veces por medio de hojas cortantes escalonadas. Corta cable de cobre y de aluminio macizo hasta $5 \times 4 \text{ mm}^2$.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa.

Descripción técnica

Capacidad de corte	50 mm ²
Longitud total	160 mm
Capacidad de corte hasta Ø	15 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Tipo de producto	Tijera

