



## Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineral UV 80, Contenido: 20l



### Datos de pedido

Número de pedido	084205 20
GTIN	2050002042049
Clase de artículo	08J

### Descripción

#### Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias, lavable con agua, viscosidad regulable con agua según la aplicación.

Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

#### Aplicación:

Aplicación universal para el **arrancado de virutas** (fresar, torneado, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la **conformación**. Imprescindible para el mecanizado de **materiales difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para **metales no ferrosos**.

**Apta también para la lubricación en dosis mínimas**, gracias a la ausencia de aceites minerales.

### Descripción técnica

Ejecución	Bidón
Color	amarillento
Forma	líquido

Contenido	20 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado