

**Garant**

**Caperuza de rectificado (SiC), Grano 80, Ø canuto de lijado, longitud, Forma: 1317A**

**Datos de pedido**

Número de pedido	553327 1317A
GTIN	4062406271954
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

**Carburo de silicio (SiC)** ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones.

**Aplicación:**

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

**Nota:**

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

**Descripción técnica**

Ø caperuzas de rectificado	13 mm
Longitud caperuzas de rectificado	17 mm
N.º revoluciones recomend.	16000 min <sup>-1</sup>
Forma	A

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Tamaño de grano	80
Atributo del nombre de producto	Grano 80
Tipo de producto	Caperuza de rectificado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
Ti	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Soporte para caperuzas de rectificado Ø del cabezal,  
longitud de cabezal, forma 1317A

553100 1317A