

Garant

Caperuza de rectificado (SiC), Grano 150, Ø canuto de lijado, longitud, Forma: 1626C

**Datos de pedido**

Número de pedido	553328 1626C
GTIN	4062406272081
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Carburo de silicio (SiC) ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

Descripción técnica

Forma	C
N.º revoluciones recomend.	12000 min ⁻¹
Longitud caperuzas de rectificado	26 mm
Ø caperuzas de rectificado	16 mm

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Tamaño de grano	150
Atributo del nombre de producto	Grano 150
Tipo de producto	Caperuza de rectificado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
Ti	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Soporte para caperuzas de rectificado Ø del cabezal,
longitud de cabezal, forma 1626C

553100 1626C