



## Juego de destornilladores para electricistas, de 6 piezas, Número de destornilladores: 16



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 667255 16     |
| GTIN              | 4013288214638 |
| Clase de artículo | 63H           |

### Descripción

#### Ejecución:

Hasta **cuatro veces la velocidad de atornillado** mediante un **engranaje planetario integrado en el mango, que se puede activar o desactivar pulsando un botón**. La desconexión se recomienda para el ajuste de precisión y el apriete o aflojamiento definitivo de un tornillo con un par de giro elevado (hasta 14 Nm). Mango Kraftform con **varillas intercambiables de 154 mm de largo completamente aisladas hasta 1000 V** según **DIN EN 60900/VDE 06082-201**. Suministro en estuche sólido de tejido con cierre por adherencia.

#### Ventaja:

- **Atornillado final potente y ajuste de precisión sencillo.**
- **Cuadruplica la velocidad de atornillado de forma puramente mecánica (sin batería).**
- **Engranaje robusto y sin mantenimiento, de acero.**

#### Contenido:

Varillas para cabeza ranurada: 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5

Varillas para Phillips: PH1 y PH2

Varillas Pozidriv: PZ1 y PZ2

Ranura Philipps (perfil combinado): PZ/S1 y PZ/S2 (perfil combinado)

Varillas para Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Mango Kraftform para varillas intercambiables n.º 667411: Tam. 1

Mango rígido Turbo: 1 ud.

### Descripción técnica

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Número de destornilladores | 16  |
| Perfil de salida           | Destornillador ranura                                       |
| Perfil de salida           | Destornillador para Phillips                                |
| Perfil de salida           | Destornillador Pozidriv                                     |
| Perfil de salida           | Destornillador de perfil combinado Pozidriv/cabeza ranurada |
| Perfil de salida           | Destornillador para tornillos TORX®                         |
| Quality Dress              | Kraftform Kompakt Turbo i 1                                 |
| Norma                      | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201                             |
| Tipo de producto           | Destornilladores  |

## Accesorios

|   |            |
|---|------------|
| Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2 | 668700 2   |
| Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 2,5 mm      | 663100 2,5 |
| Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm      | 663100 3,5 |
| Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 4 mm        | 663100 4   |
| Soportes de apriete para herramientas para fijación mural Tipo S  | 667077 S   |
| Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm      | 663100 5,5 |
| Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1 | 668700 1   |
| Mango Kraftform VDE individual Tipo 1   | 667411 1   |