



Tenazas llave, Longitud total: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	813702 300
GTIN	4003773084662
Clase de artículo	83D

Descripción

Ejecución:

Bocas **paralelas y lisas**; modelo cromado.

Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite **el ajuste según el principio de la carraca**.

Tenazas llave atramentadas, mangos con revestimiento de plástico. **Escala grabada con láser** (parte delantera **métrica** y trasera **anglosajona**), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.º 813725.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	0 - 68 mm
Longitud total	300 mm
Longitud de boca	32 mm
Tipo de producto	Tenazas llave

Accesorios

813725 300

Mordazas protectoras para tenazas llave6 piezas Tamaño
300
