




Alicates de corte lateral para mecánicos, pulidos con cubierta del mango, KW, Longitud total: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	724205 125
GTIN	4003773048022
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Con cabeza delgada y filos templados por inducción. Dureza de los filos aprox. 63 HRC.

Articulación empotrada con paso sin holgura.

Pinzas pulidas, mangos con envolturas de varios componentes. Con resorte de abertura.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	0,6 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	125 mm
Atributo del nombre de producto	KW
Bisel de corte	sin filo de corte
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material	Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	pulida
Tipo de producto	Alicate cortante