



Máscara de soldadura automática con sistema de protección respiratoria con ventilador 3M™ Speedglas™ G5-01-VC con Adflo™, Tipo: START



Datos de pedido

Número de pedido	097917 START
GTIN	4062406270551
Clase de artículo	040

Descripción

Ejecución:

Soldadura cómoda con protección respiratoria constante y protección visual flexible mediante combinación de **máscara de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01** y **sistema de protección respiratoria con ventilador Adflo™**. La máscara de soldadura automática dispone de un **mecanismo Flip Up** que permite cambiar cómodamente entre un cristal protector transparente y un filtro de soldadura sin quitarse la máscara. De esta manera, la protección respiratoria se mantiene incluso durante los trabajos previos y posteriores con el filtro subido y se ofrece a la vez una visibilidad buena y protegida sobre la pieza de trabajo, p. ej. durante el lijado. La nueva tecnología de colores variable 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** permite una visibilidad y un control aún mejores del baño de soldadura. En el nivel oscuro se puede elegir entre tono natural, tono frío o tono cálido. El nuevo sistema de canal de aire le ofrece tres opciones para la orientación individual del flujo de aire, también durante la soldadura.

Niveles de protección oscuros: 5, 8 – 14.

Nivel claro: 3. Con batería de iones de litio (vida útil 1500 horas).

Campo visual filtro de soldadura: 73 × 109 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Suministro:

- **Máscara de soldadura 3M™ Speedglas™ de alto rendimiento G5-01 con filtro de soldadura automático G5-01VC (n.º 098209 G5-01-VC).**

- **Unidad de soplado 3M™ Adflo™ High Altitude n.º 097900 (protección respiratoria con ventilador Adflo™ High-Altitude, tubo flexible de aire QRS (n.º 097981), indicador de caudal de aire, filtro previo (n.º 097986), protección contra chispas (n.º 097984), filtro de partículas (n.º 097989), batería de alto rendimiento (n.º 097995), cinturón, cargador (n.º 097996)).**
- **Juego de consumibles (3 cintas para el sudor: algodón suave, rizo (n.º 098004) y cuero, 2 placas frontales interiores (n.º 098002), 4 placas frontales exteriores estándar (n.º 097930), visera, cubierta del tubo de aire, junta facial.**
- **Bolsa de almacenamiento.**

Descripción técnica

Clasificación según EN 379	1/1/1/2
Suministro de energía	a batería
Tiempo de conmutación de oscuro a claro	500 - 1300 ms
Tiempo de conmutación de claro a oscuro	0,1 ms
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Máscara de soldadura

Accesorios

Filtro de soldadura automática G5-01-VC Tipo G5-01-VC	098209 G5-01-VC
---	-----------------