

**Abanico lijador (A), Grano 150, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 15X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	555035 15X30
GTIN	4027497608850
Clase de artículo	56L

**Descripción****Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Laminillas encajadas con pegado frontal.

**Aplicación:**

Desbarbado de perforaciones, perforaciones transversales y superficies interiores de tubos. Las láminas abrasivas se ajustan al diámetro de la pieza de trabajo. Uso radial.

**Descripción técnica**

Ø de mango	6 mm
Velocidad de giro máxima	18000 min <sup>-1</sup>
Longitud total	100 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Grano 150
Tipo de producto	Abanico lijador

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		

Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado con restricciones
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado
seco	adecuado