



Linterna LED, Tipo: P4R



Datos de pedido

Número de pedido	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las **carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua**, todos los contactos están dorados, **las lentes de alta calidad** agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.

Linternas compactas en formato de bolígrafo o llavero.

· **Se puede elegir con pilas o batería.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye cargador y cable del cargador USB.

Descripción técnica

Quality Dress	P4R
Tensión de batería	1,2 V
Tipo batería	Níquel-hidruro metálico
Corriente de alumbrado	120 lm
Peso	60 g
Capacidad de la batería	0,9 Ah
Longitud total	146 mm

Duración de la iluminación nivel 2	18 h
Advanced Focus System (AFS)	sí
Bombilla	Módulo LED
Duración ilumin.	4 h
Cantidad de baterías contenidas	2
Ø del cabezal	15 mm
Corriente de alumbrado nivel 2	10 lm
Clase de protección IP	IP 54
Zona ATEX	ninguno
Smart Light Technology (SLT)	no
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Lampara de LED mano

Accesorios

Juego de baterías recargables de NiMH precargadas Tamaño constructivo internacional LR3	081575 LR3
Juego de baterías recargables de NiMH Tamaño constructivo internacional LR3	081570 LR3