



Remachadora de remaches ciegos neumaticohidráulica, Tipo: RAC181



Datos de pedido

Número de pedido	770513 RAC181
GTIN	8033371209507
Clase de artículo	72E

Descripción

Ejecución:

Presión de servicio 6 – 7 bar. Recipiente colector de espigas desmontable. Remachadora para remaches ciegos potente y fiable. El sistema de mordazas garantiza duraciones muy prologadas y un agarre antideslizante de las espigas de remache (sin deslizamiento por la espiga de remache). Aspiración de ajuste variable para la expulsión de la espiga de remache rota al recipiente colector.

Suministro:

Incluye boquillas (aptas para acero, acero fino, aluminio, cobre): 2,4; 2,4-3,4 y 4,8 mm.

Boquilla (apta para aluminio): 6-6,4 mm.

1 botella de aceite hidráulico de 50 ml.

Carrera de aparato: 21 mm

Fuerza de remachado a 6 bar: 10500 N

Consumo de aire por remache: 5,4 l

Empalme de manguera: 8 mm

Ø máximo de mandril: 3,2 mm

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta: 4,8 mm

Descripción técnica

Consumo de aire por remache	5,4 l
Carrera de aparato	21 mm
para remaches ciegos aluminio hasta	6,4 mm
Ø máximo de mandril	3,2 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	4,8 mm
Fuerza de remachado a 6 bar	10500 N
Peso	1,6 kg
Empalme de manguera	8 mm
Presión de servicio	6 - 7 bar
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos