

Remachadora de remaches ciegos neumaticohidráulica, Tipo: RAC211



Datos de pedido

Número de pedido	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Clase de artículo	72E

Descripción

Ejecución:

Presión de servicio 6 – 7 bar. Recipiente colector de espigas desmontable. Remachadora para remaches ciegos potente y fiable. El sistema de mordazas garantiza duraciones muy prologadas y un agarre antideslizante de las espigas de remache (sin deslizamiento por la espiga de remache). Aspiración de ajuste variable para la expulsión de la espiga de remache rota al recipiente colector.

Suministro:

Incluye boquillas (apropiadas para acero, acero fino, aluminio, cobre): 2,4; 2,4-3,4 y 4 mm. Boquilla (apropiada para aluminio): 4,8 mm. 1 frasco de aceite hidráulico de 50 ml.

Descripción técnica

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	4 mm
para remaches ciegos aluminio hasta	4,8 mm
Peso	1,4 kg
Consumo de aire por remache	3,4 l
Carrera de aparato	16 mm

Ø máximo de mandril	2,5 mm
Empalme de manguera	8 mm
Fuerza de remachado a 6 bar	6600 N
Presión de servicio	6 - 7 bar
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos