



Linterna LED Work con batería, Tipo: P18R-WORK



Datos de pedido

Número de pedido	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las **carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua**, todos los contactos están dorados, **las lentes de alta calidad** agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.

Serie Work de Ledlenser, lámparas prácticamente indestructibles para el uso duro en áreas comerciales.

- **Las cubiertas de goma en el cabezal de la lámpara y en la tapa inferior protegen contra golpes y daños.**
- **El vidrio frontal adicional protege la lente contra arañazos.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye cable de carga USB y cordel de mano.

Descripción técnica

Duración de la iluminación nivel 2	4,5 h
Corriente de alumbrado	2600 lm
Capacidad de la batería	3 Ah

Clase de protección IP	IP 54
Bombilla	Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas	1
Zona ATEX	ninguno
Corriente de alumbrado nivel 2	1000 lm
Duración ilumin.	2,5 h
Ø del cabezal	99 mm
Peso	669 g
Tipo batería	Ion de litio
Quality Dress	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	sí
Suministro de energía	a batería
Longitud total	183 mm
Tensión de batería	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	sí
Corriente de alumbrado nivel 3	30 lm
Duración de la iluminación nivel 3	70 h
Tipo de producto	Lampara de LED mano