



Linterna LED Work con batería, Tipo: P7R-WORK



Datos de pedido

Número de pedido	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las **carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua**, todos los contactos están dorados, **las lentes de alta calidad** agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.

Serie Work de Ledlenser, lámparas prácticamente indestructibles para el uso duro en áreas comerciales.

- **Las cubiertas de goma en el cabezal de la lámpara y en la tapa inferior protegen contra golpes y daños.**
- **El vidrio frontal adicional protege la lente contra arañazos.**

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye cable de carga USB, cordel de mano y estación de carga.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	900 lm
Longitud total	170 mm
Corriente de alumbrado nivel 2	390 lm
Cantidad de baterías contenidas	1
Tensión de batería	3,7 V

Zona ATEX	ninguno
Duración de la iluminación nivel 2	3,25 h
Advanced Focus System (AFS)	sí
Tipo batería	Ion de litio
Smart Light Technology (SLT)	sí
Duración ilumin.	2 h
Suministro de energía	a batería
Bombilla	Módulo LED
Quality Dress	P7R-WORK
Capacidad de la batería	4,8 Ah
Peso	219 g
Clase de protección IP	IP 68
Ø del cabezal	45 mm
Duración de la iluminación nivel 3	60 h
Corriente de alumbrado nivel 3	15 lm
Tipo de producto	Lampara de LED mano