



Carraca conmutable, 1/4 pulgada, Tipo: 1/4



Datos de pedido

Número de pedido	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	115 mm
Número de dientes	20
Ángulo de trabajo	18 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
con cabezal articulado	no
con cabezal basculante	no
con expulsor	no
con función de martillo	no

con QuickRelease	no
Botón de carraca que se puede soltar del mango	no
Mango giratorio	no
Perforación de asiento en el extremo del mango	no
Tipo de producto	Carraca
USP1	Conmutable
USP2	con dispositivo de seguridad de bola, ángulo de trabajo de 18°, 115 mm de largo, cabeza pulida