

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje para cajones, 46×24G, Altura mm / cantidad de cajones:
885/0****Datos de pedido**

Número de pedido	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Para equipar con cajones 46×24G.

Carro de montaje en 50×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene® de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

El equipamiento de los cajones solo está permitido con n.º 931454 o n.º 931456 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

Descripción técnica

Capacidad de carga máxima	600 kg
ComfortClose	no
Cantidad de cajones	0

Peso	81 kg
Superficie de rodadura sin huella	sí
Profundidad	700 mm
Altura	885 mm
Ø rueda	125 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura útil	600 mm
Número puertas	0
con reborde contra caída por rodadura	sí
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
Anchura	1250 mm
Ejecución	móvil
Ejecución	para equipamiento personalizado
Número de estantes extraíbles	0
Altura útil para cajones	600 mm
Carcasa superior abierta	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	46x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 50X28

951972 50X28