

Garant GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 20×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 685/3**Datos de pedido**

Número de pedido	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:****Completo con cajones 20×20G.**

Carro de montaje en 24×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 100, 100, 200

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Peso	68 kg
Carcasa de cajonera altura útil	400 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Cajón anchura útil en G	20
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Cantidad de cajones	3
Anchura	600 mm
Cajones superficie útil en G	Soporte de apriete
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Cajón profundidad útil	500 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	600 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Superficie de rodadura sin huella	sí
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Altura útil	400 mm
Número puertas	0
Carcasa de cajonera, altura	500 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Altura	685 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
con reborde contra caída por rodadura	sí
Ø rueda	125 mm
ComfortClose	no
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones

Número de estantes extraíbles	0
Altura útil para cajones	400 mm
Carcasa superior abierta	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Tirador deslizante Tipo 1	958490 1
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 20	951020 20
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930534 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930534 200
Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de cajones 685/0	930517 685/0
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 24X24	951972 24X24