

Garant GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 20×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 685/4



Datos de pedido

Número de pedido	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Clase de artículo	9GK

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Completo con cajones 20×20G.

Carro de montaje en 24×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma de relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 100, 150

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75 kg

Extensión cajón (extensión parcial/total): 100 %

Desbloqueo individual de cajones: Monomanual

Cajones superficie útil en G: Soporte de apriete

Altura: 685 mm

Anchura: 600 mm

Profundidad: 600 mm

Altura útil: 400 mm

Carcasa de cajonera, altura: 500 mm

Carcasa de cajonera altura útil: 400 mm

Descripción técnica

Ø rueda	125 mm
Carcasa de cajonera, altura	500 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Número puertas	0
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad	600 mm
Altura	685 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Carcasa de cajonera altura útil	400 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cajones superficie útil en G	Soporte de apriete
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Altura útil	400 mm
Peso	76 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura	600 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cantidad de cajones	4
Superficie de rodadura sin huella	sí

Cajón profundidad útil	500 mm
ComfortClose	no
Cajón anchura útil en G	20
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
con reborde contra caída por rodadura	sí
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Número de estantes extraíbles	0
Carcasa superior abierta	no
Altura útil para cajones	400 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G

Accesorios

Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 20	951020 20
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Tirador deslizante Tipo 1	958490 1
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930534 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930534 150
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	930534 50

Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de
cajones 685/0

930517 685/0

Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra
caída por rodadura en 4 lados Medida en G 24X24

951972 24X24