

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje para cajones, 20×20G, Altura mm / cantidad de cajones:
885/0****Datos de pedido**

Número de pedido	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Para equipar con cajones 20×20G.

Carro de montaje en 24×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 930534 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

Descripción técnica

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
con reborde contra caída por rodadura	sí
Anchura	600 mm
Número puertas	0
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
Profundidad	600 mm
Cantidad de cajones	0
Altura	885 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Altura útil	600 mm
Ø rueda	125 mm
ComfortClose	no
Peso	48 kg
Ejecución	móvil
Ejecución	para equipamiento personalizado
Carcasa superior abierta	no
Altura útil para cajones	600 mm
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Tirador deslizante Tipo 1	958490 1
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 24X24	951972 24X24