

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje para cajones, 36×24G, Altura mm / cantidad de cajones:  
885/0****Datos de pedido**

Número de pedido	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Para equipar con cajones 36×24G.

Carro de montaje en 40×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Lacado:**

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 931354 o el n.º 931356 (con desbloqueo individual de los cajones con una mano).

**Descripción técnica**

Altura	885 mm
Profundidad	700 mm

ComfortClose	no
Cantidad de cajones	0
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
con reborde contra caída por rodadura	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ø rueda	125 mm
Peso	76 kg
Número puertas	0
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura	1000 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Altura útil	600 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Ejecución	móvil
Ejecución	para equipamiento personalizado
Número de estantes extraíbles	0
Carcasa superior abierta	no
Altura útil para cajones	600 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

---

## Accesorios

Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 40X28

951972 40X28