

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje para cajones, 20×20G, Altura mm / cantidad de cajones:
685/0****Datos de pedido**

Número de pedido	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Para equipar con cajones 20×20G.

Carro de montaje en 24×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 930534 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

Descripción técnica

Ø rueda	125 mm
Número puertas	0
Cantidad de cajones	0
Carcasa de cajonera altura útil	400 mm
ComfortClose	no
Carcasa de cajonera, altura	500 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Capacidad de carga máxima	600 kg
Anchura	600 mm
Altura	685 mm
Peso	44 kg
Superficie de rodadura sin huella	sí
Profundidad	600 mm
con reborde contra caída por rodadura	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura útil	400 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Ejecución	móvil
Ejecución	para equipamiento personalizado
Carcasa superior abierta	no
Número de estantes extraíbles	0
Altura útil para cajones	400 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Tirador deslizante Tipo 1	958490 1
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 24X24	951972 24X24