

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje con cajones 75 kg, 26×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 885/5****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 930615 885/5  |
| GTIN              | 4062406348755 |
| Clase de artículo | 9GK           |

**Descripción****Ejecución:****Completo con cajones 26×20G.**

Carro de montaje en 30×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

## Descripción técnica

|   |             |
|---|-------------|
| Desbloqueo individual de cajones                  | Monomanual  |
| Cantidad de cajones                               | 5           |
| Altura útil                                       | 600 mm      |
| Carcasa de cajonera, altura                       | 700 mm      |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo       | 2           |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)         | 100 %       |
| Carcasa de cajonera altura útil                   | 600 mm      |
| Superficie de rodadura sin huella                 | sí          |
| Cajones superficie útil en G                      | 26×20       |
| Cajón profundidad útil en G                       | 20          |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble        | 75 kg       |
| Profundidad                                       | 600 mm      |
| Cajón anchura útil                                | 650 mm      |
| Número puertas                                    | 0           |
| Peso  | 106 kg      |
| Cajón profundidad útil                            | 500 mm      |
| con reborde contra caída por rodadura             | sí          |
| Cajón anchura útil en G                           | 26          |
| Anchura   | 750 mm      |
| Altura  | 885 mm      |
| ComfortClose                                      | no          |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2           |
| Capacidad de carga máxima                         | 600 kg      |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable    | sí          |
| Ejecución   | móvil       |
| Ejecución   | con cajones |
| Altura útil para cajones                          | 600 mm      |
| Carcasa superior abierta                          | no          |

|   |  |
|---|--|
| Número de estantes extraíbles           | 0  |
| Grosor material                         | 1,2 mm   |
| Extensión de cajones                    | Bloqueo de extensión   |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico         | bombillo modular   |
| Selección del color                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto         | 26x20G   |
| Tipo de producto                        | Carro de montaje   |

## Accesorios

|   |              |
|---|--------------|
| Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg<br>Altura frontal de cajón 150 mm               | 930634 150   |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21   | 914227 HU21  |
| Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg<br>Altura frontal de cajón 75 mm                | 930634 75    |
| Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg<br>Altura frontal de cajón 100 mm               | 930634 100   |
| Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg<br>Altura frontal de cajón 200 mm               | 930634 200   |
| Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de cajones 885/0                                      | 930617 885/0 |
| Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados<br>Medida en G 30X24 | 951972 30X24 |
| Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10  | 951025 10    |