

Garant GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 26×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 885/4**Datos de pedido**

Número de pedido	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:****Completo con cajones 26×20G.**

Carro de montaje en 30×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 100, 125, 300

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Número puertas	0
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil	650 mm
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Profundidad	600 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Capacidad de carga máxima	600 kg
Cajón anchura útil en G	26
ComfortClose	no
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
con reborde contra caída por rodadura	sí
Superficie de rodadura sin huella	sí
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cantidad de cajones	4
Altura útil	600 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajones superficie útil en G	26x20
Altura	885 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura	750 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Peso	95 kg
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Número de estantes extraíbles	0
Altura útil para cajones	600 mm

Carcasa superior abierta	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x20G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930634 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930634 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	930634 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	930634 300
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de cajones 885/0	930617 885/0
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 30X24	951972 30X24
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10