

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje con cajones 75 kg, 20×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 885/4****Datos de pedido**

Número de pedido	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:****Completo con cajones 20×24G.**

Carro de montaje en 24×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 75, 100, 125, 300

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

## Descripción técnica

Cajón profundidad útil	600 mm
Cantidad de cajones	4
Cajón anchura útil en G	20
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
ComfortClose	no
Ø rueda	125 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Altura útil	600 mm
Cajones superficie útil en G	20×24
Número puertas	0
Cajón anchura útil	500 mm
con reborde contra caída por rodadura	sí
Capacidad de carga máxima	600 kg
Peso	98 kg
Anchura	600 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón profundidad útil en G	24
Profundidad	700 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Altura	885 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Número de estantes extraíbles	0

Carcasa superior abierta	no
Altura útil para cajones	600 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931046 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931046 100
Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de cajones 885/0	931027 885/0
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931046 300
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931046 125
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 24X28	951972 24X28